

Nomenclature boîtier pour coupleur directionnel ou ROS-mètre U-SHF

Matériel commun						
Categorie	Quantité	Référence	Valeur	Type	Taille	
Resistances	4	R1,R1',R2,R2'	100r	CMS/SMD	1206/0805	
Boîtier	1	SCHUBERT		N°12	Usiné	
Circuit imprimé	1	E502549				
Embases	2	J1,J2	N50Ω	J1102H1082	à platine carrée	
Visserie	8	Vis M3	3*6mm			
Visserie	8	Écrou M3				
Visserie	8	Rondelles	Φ 3,2mm			

Montage ROS-Mètre						
Condensateurs	2	C1(X12),C2(X22)	100p	CMS/SMD	1206/0805	
Diodes	2	D2(X13),D2(X23)	BAT62-02W	CMS/SMD		
Traversées	2	FT1,FT2	470p	Traversée	Φ 3,2mm	
Cosses	2					

Montage Coupleur directionnel						
Embases	2	J3, J4	Direct	SMA		